



29537004



LED-підсвічування, біле світло, 230В, нерж.сталь-лак, К.5

### Технічні характеристики

#### Напруга

Номінальна напруга 230 V

#### Потужність

Споживана потужність 1 W

#### Частота

Частота 50 - 60 Hz

#### Освітлення

Тип лампи LED

#### Матеріали

Colour Нержавіюча сталь

Код RAL 9022

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал

Пластик

Нержавіюча сталь

Обробка Покриті лаком

#### Розміри

Висота 70 mm

Ширина 70 mm

Глибина 50 mm

#### Під'єднання

Поперечний розріз дроту 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

#### Тексти

Освітлення Світлий холодний білий колір

Маркування Плівки з нанесенням символів, що вставляються

Відбиток Без надруку

#### Сумісний із

К.х

#### Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так