



29537009



LED-підсвічування, біле світло, 230В, пол.білизна, К.1

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	230 V
--------------------	-------

Потужність

Споживана потужність	1 W
----------------------	-----

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Освітлення

Тип лампи	LED
-----------	-----

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	70 mm
Ширина	70 mm
Глибина	50 mm

Під'єднання

Поперечний розріз дроту	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------------	-----------------------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Тексти

Освітлення	Світлий холодний білий колір
Маркування	Плівки з нанесенням символів, що вставляються
Відбиток	Без надруку

Сумісний із

K.x	
-----	--

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так