



303212



Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström 16 AX (200W LED (SBL))

Installation, montering

Montering Utanpåliggande montering

Spänning

Märkspänning 250 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Material

Ytbehandling Matt
Material Metall
Plast

Identifiering

Sammansättning Grundelement

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Dimensioner

Dimensioner 71 x 71 mm
Inbyggnadsdjup 32 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20
Slagtålighet IK IK07
Användbar i högre IP-klasser IP44 i kombination med tätningssats

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippta

Elektrisk ström

Märkström 16 A

Text

Utförande Med klor
Anslutningstyp Med skruvanslutningar
Belysning Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge Med fördefinierat neutralläge
2-polig från

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja