




13293502

Технічні характеристики

Ємність

Кількість секцій	2
Кількість модулів	2

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	154 mm
Ширина	83 mm
Глибина	38 mm

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Установлення, монтаж

Положення для монтажу/підключення	Горизонтальна
-----------------------------------	---------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Тексти

Режим встановлення	Із затискним/гвинтовим кріпленням З монтажним адаптером та ущільненням Для внутрішнього монтажу та монтажу в порожні стіни Для вертикального монтажу
--------------------	---

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так