



3315391909



#### Toma USB/audio S/B bl. polar,mate

#### Características técnicas

##### Conexión

Tipo de conector/enchufe	USB
Número de conexiones	2

##### Frecuencia

Frecuencia de audio	20 - 20 Hz
---------------------	------------

#### Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

#### Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	36,40 mm
Profundidad de montaje	24,90 mm

#### Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

#### Equipo

Apantallado	Sí
Con protección contra el polvo	No

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

#### Texto

Salida	Con salida recta
Etiqueta	Sin portaetiqueta
Placa de soporte / aro de soporte	Con aro de soporte

#### Características técnicas

Berker S.x/B.x	
----------------	--

#### Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí