




3315391909



Centrumbricka med USB & 3,5mm uttag, Vit, S.1

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	USB
Antal anslutningar	2

Frekvens

Ljudfrekvens	20 - 20 Hz
--------------	------------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	36,40 mm
Inbyggjningsdjup	24,90 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Utrustning

Avskärmad	Ja
Med dammskydd	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Uttagsmoduler	Med rakt uttag
Märkning	Utan märkfält
Montageplatta/montagering	Med stödring

Lämplig för

S.x/B.x	
---------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja