



47297004



### K.1/K.5 - Schuko x2 monob.obtr, inox lac

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

##### Tensão

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiais

Cor	Aço inoxidável
Código RAL	9022
Acabamento	Mate
Material	Aço inoxidável Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento Envernizado

#### Dimensões

Altura	120,80 mm
Largura	80 mm

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

#### Conectividade

Tipo de montagem	Montagem com garras
------------------	---------------------

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

#### Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

#### índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20

#### Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

#### Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura completa
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----