



47297004



Zásuvka dvojnásobná SCHUKO s rámečkem, K.5, nerezová ocel mat, lak.

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Jmenovité napětí	250 - 250 V
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Nerezová ocel
-------	---------------

Kód RAL	9022
---------	------

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

Materiál	Nerezová ocel Termoplast
----------	-----------------------------

Povrch	Neošetřený Lakované
--------	------------------------

Rozměry

Výška	120,80 mm
-------	-----------

Šířka	80 mm
-------	-------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění příchytkou
--------------	---------------------

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
---	--------

Otočná středová vložka	Ne
------------------------	----

Se zavěšeným víkem	Ne
--------------------	----

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
--------------------------------------	----

Se signálním svítidlem	Ne
------------------------	----

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
-----------------------------------	----

Mechanická odolnost IK	IK05
------------------------	------

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
--------------------------	----

S funkčním osvětlením	Ne
-----------------------	----

Texty

Potisk	Bez potisku
--------	-------------

Kryt	Plná krycí deska
------	------------------

Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
---------	---

Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
---------------	--------------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----