



EH712



IP20



**Nást. spín. hodiny elektromech. denní (1S), bez rezervy**

**Technické vlastnosti**

**Vybavení**

Počet kanálů 1

**Frekvence**

Frekvence 50 - 50 Hz

**Výkon**

Příkon během provozu 0,50 VA

Žárovková a halogenová svítidla 230 V 1000 W

Napájení žárovky 1000 - 1000 W

**Funkce**

Počet funkčních kanálů 1

**Připojení**

Počet kontaktů 1

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Průřez plného vodiče 1 - 6 mm<sup>2</sup>

**Podmínky použití**

Provozní teplota -10 - 50 °C

**Kapacita**

Počet modulů 4

**Rozměry**

Výška 72 mm

Šířka 72 mm

Hloubka 48,50 mm

**Texty**

Způsob zapojení Zavírací kontakt

Způsob montáže Pro montáž na omítku

**Trvanlivost**

Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC1 50000

**Texty**

Typ připojení Se šroubovými svorkami

**Napětí**

Provozní napětí AC 230 - 230 V

**Výkon**

Ztráta výkonu při plném zatížení 1 W

**Nastavení**

Cykly programu Cyklus programu: 24 hodin

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS Ano