



EH712



IP20



Nást. spín. hodiny elektromech. denní (1S), bez rezervy

Technické vlastnosti

Vybavení

Počet kanálů	1
--------------	---

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Výkon

Příkon během provozu	0,50 VA
Žárovková a halogenová svítidla 230 V	1000 W
Napájení žárovky	1000 - 1000 W

Funkce

Počet funkčních kanálů	1
------------------------	---

Připojení

Počet kontaktů	1
Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²
Průřez plného vodiče	1 - 6 mm ²

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 50 °C
------------------	-------------

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Rozměry

Výška	72 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	48,50 mm

Texty

Způsob zapojení	Zavírací kontakt
Způsob montáže	Pro montáž na omítku

Trvanlivost

Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC1	50000
--	-------

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
--------------------	-------------

Výkon

Ztráta výkonu při plném zatížení	1 W
----------------------------------	-----

Nastavení

Cykly programu	Cykly programu: 24 hodin
----------------	--------------------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----