



EH711



IP20



Interr. horário 1c 24h c/ res 230V 72x72

Características técnicas

Equipamento

Número de canais 1

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Potência

Consumo de energia em operação 0,50 VA

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V 1000 W

Potência lâmpadas incandescentes 1000 - 1000 W

Funções

Número de canais em operação 1

Conexão

Número de contactos 1

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm²

Secção transversal de condutor rígido 1 - 4 mm²

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - +45 °C

Dimensões

Altura 72 mm

Largura 72 mm

Profundidade 48,50 mm

Texto

Modo de comutação Contacto de comutação

Modo de instalação Para montagem à superfície

Endurância

N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos 50000

Texto

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Potência

Potência dissipada a plena carga 1 W

Modo de configuração

Ciclos do programa Ciclo de programas: 24 horas