



EH710



Programmaklok, elektromechanisch, dagprogramma, 1 wissel 16 A

Technische karakteristieken

Uitrusting

Aantal kanalen 1

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf 0,50 VA

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 1000 W

Vermogen gloeilamp 1000 - 1000 W

Funcies

Aantal kanaalfuncties 1

Aansluiting

Aantal contacten 1

Doorsnede soepele geleider 1 - 6 mm²

Doorsnede stijve geleider 1 - 6 mm²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

Capaciteit

Aantal modules 4

Afmetingen

Hoogte 72 mm

Breedte 72 mm

Diepte 48,50 mm

Teksten

Schakelmodus Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact

Montagewijze Voor opbouwmontage

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1 50000

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Spanning

Nominale spanning Ue 230 - 230 V

Vermogen

Verliesvermogen bij volle belasting 1 W

Instellingen

Programmacycli Programmacyclus: 24 uur

Duurzaamheid

RoHS conform Ja