



VZ610N

## Plné dveře pro VF/VS418

### Technické vlastnosti

#### Rozměry

Výška	645 mm
Šířka	388 mm
Hloubka	16,50 mm

#### Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

#### Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Barva produktu	Bílá
Materiál	Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

#### Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo
------------------------	-------

#### Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolacell
Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí

#### Vybavení

Počet polí v šířce	1
Počet řad v rozvaděči	4

#### Konektivita

Druh montáže	Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	--

#### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano