



85166100



IP55



Aktor, 2-struki, KNX-Funk, 230V/10A, NŽ, IP55, bijela

Tehničke karakteristike

Povezivost

Radio protokol	KNX Radio
Kategorija prijemnika	2
Sa bus sistemom KNX	Ne
Sa bus sistemom KNX radio	Da

Dimenzije

Dimenzije	150 x 85 mm
Visina	150 mm
Širina	85 mm
Dubina	35 mm

Električna struja

Nazivna struja	10 A
----------------	------

Materijali

Boja	Bijelo
------	--------

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Da
--	----

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
Frekvencija radijskog prijema	868,30 - 868,30 MHz

Snaga

Izlazna snaga	2300 W
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V	1500 W

Napon

Radni napon	230 - 230 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 55 °C
-------------------	-------------

Tekst

Funkcija	Easy dodatne funkcije: +6 scena Funkcija ponavljanja može se aktivirati za povećanje radijskog dometa Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama