




47843515

Utičnica, ŠUKO, 2-struka, sa poklopcem, horizontalna, 2 ulaza, NŽ, W.1, siva mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Nazivni napon	250 - 250 V
---------------	-------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Siva
------	------

RAL kod	7011
---------	------

Obrada površine	Mat
-----------------	-----

Materijal	Termoplastika
-----------	---------------

Obrada	Neobrađeno
--------	------------

Dimenzije

Visina	76 mm
--------	-------

Širina	147 mm
--------	--------

Dubina	63 mm
--------	-------

Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm
-----------------------------------	------

Veza

Presjek vodiča	1,0 - 2,5 mm ²
----------------	---------------------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Povezivost

Vrsta veze	Plug-in veza
------------	--------------

Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama
---------------	------------------------------------

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
--------------------------------------	--------

Rotirani centralni umetak	Ne
---------------------------	----

Sa zglobnim poklopcem	Da
-----------------------	----

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
---	----

Sa signalnom lampom	Ne
---------------------	----

Sa bravom	Ne
-----------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca	Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju
----------------	--

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
-----------------------------------	----

Otpornost na udarce IK	IK05
------------------------	------

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Poklopac	Kompletno kućište
Ožičenje	Ožičeni umetci
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da