



47843515



### Tehničke karakteristike

#### Napon

Nazivni napon 250 V

#### Električna struja

Nazivna struja 16 A

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

#### Materijali

Boja Siva

RAL kod 7011

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

#### Dimenzije

Visina 76 mm

Širina 147 mm

Dubina 63 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

#### Veza

Presjek vodiča 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

#### Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

#### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

#### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

#### Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju

#### Kapacitet

Broj modula 2

#### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP55

#### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

**Identifikacija**

Sa otiskom Ne

**Tekst**

Poklopac Kompletno kućište

Ožičenje Ožičeni umetci

Zaštita Bez poboljšane zaštite od kontakta

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Klema Sa WAGO spojnicom za 2-žičnu priključnu klemu za ožičenje  
Sa dva mjesta za pričvršćivanje za WAGO 2-žične priključke u podu kućišta