



LFF2003537030

Ângulo exterior LF 20035

Características técnicas

Dimensões

| | |
|---------|-------|
| Altura | 20 mm |
| Largura | 33 mm |

Acessórios

| | |
|-------------------|---------|
| Tipo de acessório | Moldado |
|-------------------|---------|

Modo de configuração

| | |
|----------------|---------|
| Área de ângulo | 90 - 90 |
|----------------|---------|

Materiais

| | |
|------------|--|
| Material | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) |
| Tratamento | Sem tratamento |
| Cor | Cinzento pedra |
| Código RAL | 7030 |

Índice de proteção

| | |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
|----------------------------|------|

Normas

| | |
|--|-----|
| Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 | Não |
|--|-----|

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 60 °C |
|------------------------------|------------|

Equipamento

| | |
|------------------------|-----|
| Com película protetora | Não |
|------------------------|-----|

Adequado para

| |
|----------|
| LF 20x35 |
|----------|

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógenio | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |