



SVN131

Ledsignaalmodule groen, 12/48 VAC + DC

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	250 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	2000 V
Nominale spanning U_e	12 - 48 V
Type voeding	AC/DC

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 10 mm ²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,33 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	62 mm

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Aansluiting

Uitvoering fitting	Fix
--------------------	-----

Materiaal

Kleur	Groen
-------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Vermogen

Vermogen per oplaadpunt	0 kW
-------------------------	------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----