



303501

Interruttore doppio con comune, 10 AX - 250 V anello di supporto rotondo

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Materiali

finitura superficiale Opaco
Materiale Metallo
Plastica

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto
Raccordo a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Serie

Serie 71 x 71 mm
Profondità di installazione 31 mm
Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
Resistenza agli urti IK IK07

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciato

Corrente

Corrente nominale 10 A

Testo

Tipo di commutazione Serie

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità ROHS Sì