



303501

R.c - Comut. lustre, sup.red., 10AX 250V

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 AX (100W LED (SBL))

Instalação / montagem

Montagem

Encastrar

Materiais

Acabamento

Mate

Material

Metal
Plástico

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem

Montagem de braçadeira
Ligaçāo com parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)

2

Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK07

Arquitetura

Tipo de orgāo de comando

Tecla dupla

Intensidade de corrente

Corrente nominal

10 A

Textos

Modo de comutação

Série

Sustentabilidade

Livre de halógenio

Sim

Conformidade RoHs

Sim