



30863515

**Supporto Int. Deviat. di controllo Bilanc. Serie W.1 grigio opac**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso Montaggio a parete
--------------	-------------------------------------------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Materiali**

Colore	Grigio
Codice RAL	7011
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

**Identificazione**

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti	1
-----------------	---

**Serie**

Serie	70 x 70 mm
Profondità di installazione	12 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
-----------------------------------------	------

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

**Corrente**

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

**Testo**

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di connessione	Con morsetto N Con morsetto a molla
Illuminazione	Con gruppo LED rosso da 230 V Per controllo accensione
Tipo di commutazione	Deviatore