



30863515

Prekidač, kontrolni, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, siva mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža
Nadgradna/NŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Siva
RAL kod 7011
Obrada površine Mat
Materijal Termoplastika
Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Kontrolni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 70 x 70 mm
Ugrađena dubina 12 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima
Vrsta veze Sa N-klemom
Sa ubodnim stezaljkama
Rasvjeta Sa crvenom LED 230 V
Za nadzorni krug
Promjena načina rada Izmjenični