



30863515

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
--------------------	------

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка Поверхневий монтаж
-----------	---

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7011
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Ідентифікація

Схема монтажу	Елемент керування
---------------	-------------------

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	1
------------------	---

Розміри

Розміри	70 x 70 mm
Вбудована глибина	12 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
-----------------------------------	------

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Одинарний клавішний перемикач
----------------------------------	-------------------------------

Електричний струм

Номінальний струм	10 A
-------------------	------

Тексти

Режим встановлення	Для гвинтового кріплення
Тип з'єднання	З N-терміналом Зі вставними клемми
Освітлення	З червоним світлодіодним блоком 230 В Для ланцюга моніторингу
Тип перемикачання	Перемикачання