



30863515

Vypínač řízení 6 s podsvětlením - červená LED, přístroj, IP 55, Berker W.1, šedá

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž
Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Šedá
Kód RAL 7011
Povrchová úprava Matná
Materiál Termoplast
Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Řídicí prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 70 x 70 mm
Vestavěná hloubka 12 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování
Typ připojení S N-svorkou
S bezšroubovými svorkami
Osvětlení S červenou jednotkou LED 230 V
Pro kontrolní obvod

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano
V souladu se směrnicí RoHS Ano