




936522524

Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik, lakiran

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Nehrdajući čelik

RAL kod 9022

Obrada površine Mat

Materijal Nehrdajući čelik
Termoplastika

Obrada Lakirano

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

Povezivost

Vrsta montaže Ugrađena instalacija
Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 55.50 x 55.50 mm

Ugrađena dubina 10 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 13 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP44

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)

Promjena načina rada 2-polni off

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da