



SVN332

**ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2ΝΟ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εξοπλισμός**

Αριθμός επαφών INV	0
Αριθμός επαφών NC	0
Αριθμός επαφών NO	2
Με LED σηματοδότησης	Όχι

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	16 A
Ονομαστικό ρεύμα	16 A

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

**Διαστάσεις**

Ύψος	83 mm
Πλάτος	17,50 mm
Βάθος	66 mm

**Τάση**

Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$	250 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	230 - 230 V

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

**Εικονογραφήσεις | Σχέδια**

