



SVN342

Pulsador 2NC con enclavamiento

Características técnicas

Equipo

Número de contactos INV	0
Número de contactos NC	2
Número de contactos NA	0
Con lámpara de señal	No

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo	16 A
Corriente nominal asignada	16 A

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Dimensiones

Altura	83 mm
Anchura	17,50 mm
Profundidad	66 mm

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	250 V
Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
----------------	----

Ilustraciones e imágenes

