



SVN342

Przełącznik przyciskowy 2NC Ith=16A 230VAC

Właściwości techniczne

Sprzęt

Liczba styków INV	0
Liczba styków NC	2
Liczba styków NO	0
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy	16 A
Prąd znamionowy	16 A

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	17,50 mm
Głębokość	66 mm

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	250 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 230 V

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Ilustracje | Rysunki

