



SVN342

ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2NC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών INV	0
Αριθμός επαφών NC	2
Αριθμός επαφών NO	0
Με LED σηματοδότησης	Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	16 A
Ονομαστικό ρεύμα	16 A

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
Πλάτος	17,50 mm
Βάθος	66 mm

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	250 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 - 230 V

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

