Tehnički list proizvoda
SVN341



SVN341

Taster 16A, 2k.z, 230 V AC, 1M

Tehničke karakteristike

Oprema

Broj INV kontakata	0
Broj NC kontakata	2
Broj NO kontakata	0
Sa signalnom lampom	Ne

Električna struja

Trenutačna kontaktna struja	16 A
Nazivna struja	16 A

Kapacitet

Broj modula	1

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	17,50 mm
Dubina	66 mm

Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	250 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V

Održivost

REACh-bez SVHC	Da

Ilustracije / crteži



