



LFH3004509001

LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 30x45 mm, wit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	30 mm
Breedte	45 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	1010 - 1010 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	5
--	---

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Polycarbonaat (PC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9001
Kleur	Crème

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Inclusief kabelklem	Ja
Met beschermfolie	Nee

Afbeeldingen | tekeningen

