



VD110PD

Щит з/у з білими дверцятами 10 мод. COSMOS

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	1
Кількість рядів щита	1
Кількість секцій по ширині	1

Ємність

Кількість модулів	10
-------------------	----

Розміри

Висота	170 mm
Ширина	206,50 mm
Глибина	91 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

Розміри

Кількість модулів за шириною	10
------------------------------	----

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP40
Випробування розжареним дротом	750 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----