



937522501

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Materiales

Colour	Marrón
Código RAL	8017
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico con placa de cubierta central
------------------------	---

Conectividad

Tipo de montaje	Instalación de empotrar Montaje con tornillos
-----------------	--

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Dimensiones	55.50 x 55.50 mm
Profundidad de montaje	10 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	13 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP44
-------------------------	------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Texto

Tipo de conexión	Con bornes roscados
Iluminación	Con lámpara de neón integrada Para circuito iluminación y control
Tipo de conmutación / variante	2 polo

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----