



VF412PS

**Coffret encastré 48 M porte opaque**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Équipement**

Nombre de rails	4
Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

**Capacité**

Nombre de modules	48
-------------------	----

**Fonctions**

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

**Éléments fournis**

Nombre d'interrupteurs différentiels dans l'enveloppe	0
---	---

**Dimensions**

Hauteur	688 mm
Largeur	352 mm
Profondeur	97.50 mm
Hauteur d'encastrement	652 mm
Largeur de montage	318 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

**Dimensions**

Profondeur de montage	72 mm
Nombre d'unités de largeur	12

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

**Matière**

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Équipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Matière**

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

---

**Sécurité**

Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----