



VF412PG

Golf Centralino Ip40 Da Incasso Porta Cieca 48 Mod (4X12 Mod)

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	No
Montaggio su	Montaggio a incasso

Corrente

Corrente nominale	63 A
-------------------	------

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	4
Numero di file	4
Numero di sezioni in larghezza	1
Con serratura	No
Con morsettiera di neutro	No

Numero di moduli

Numero di moduli	48
------------------	----

Funzioni

Con ingressi per tubi	Si
-----------------------	----

Serie

Altezza	688 mm
Larghezza	352 mm
Profondità	97,50 mm
Altezza della parte incassata	652 mm
Larghezza di montaggio	318 mm

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	0

Serie

Profondità di installazione	72 mm
Numero di unità in larghezza	12

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

Materiali

Materiale	Plastica
Codice RAL	9010
Colore	Bianco puro

Equipaggiamento

Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

Materiali

Resistente agli ultravioletti	No
-------------------------------	----

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40
Tipo di bloccaggio	Serratura a scatto Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	650 °C