



LFH3004509016



Matarkanal LFH 30x45, Halogenfri, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	30 mm
Bredd	45 mm
Längd	2000 mm
Lockbredd	45 mm

Skydd, dörr

Antal monterbara lock	1
-----------------------	---

Dimensioner

Inre area	1010 - 1010 mm ²
-----------	-----------------------------

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	5
---	---

Material

Material	PC - ABS
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90 °C
------------------	------------

Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej

Installation, montering

Perforering botten	Ja
--------------------	----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

