



LFH3004509010

Goulotte LFH 30X45 RAL 9010 sans halogène

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	30 mm
Largeur	45 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	1010 - 1010 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	5
---	---

Matière

Matériau	PC-ABS
Traitement	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Non
Avec film de protection	Non

Photos | dessins

