



LFH3004509010

tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 30x45mm, biały

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	30 mm
Szerokość	45 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	1010 - 1010 mm ²

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	5
---	---

Materiały

Materiał	PC/ABS
Obróbka	Stan surowy
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Wyposażony w łączniki podstawy
----------------------	--------------------------------

Sprzęt

Liczba przegród	0
Liczba przegród	1 - 1
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	0
Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Z folią ochronną	Nie

Ilustracje | Rysunki

