



LFH3004509010

LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 30x45 mm, helderwit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	30 mm
Breedte	45 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	1010 - 1010 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	5
--	---

Materiaal

Materiaal	PC-ABS
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Inclusief kabelklem	Nee
Met beschermfolie	Nee

Afbeeldingen | tekeningen

