



LFH3004509010

## Installationskanal halogenfri, fjällvit LFH30045-0-9010

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	30 mm
Bredd	45 mm
Längd	2000 mm
Inre area	1010 - 1010 mm <sup>2</sup>

#### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	5
---	---

#### Material

Material	PC - ABS
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9010
Färg	Vit

#### Säkerhet

Slagtåligghet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90 °C
------------------	------------

#### Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

#### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej

### Illustrationer | teckningar

