



HWX040H

Contatto ausiliario AX per interruttore hw+ HW1

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 230 V AC15

4 A

Connettività

Tipo di montaggio/installazione

Montaggio a scatto

Connessione

Tipo di contatto

1x in commutazione

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui

690 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp

1500 V

Tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Frequenza

Frequenza

50 - 60 Hz

Durata

Numero di manovre

15000

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-25 - 70 °C

Durata

Durata elettrica e numero di cicli

3025

Condizioni d'uso

Temperatura di magazzino/trasporto

-40 - 70 °C

Potenza

Potenza dissipata totale

0 W

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP4X

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si