



HWX040H

### ACB HW Styk pomocniczy (AX-AL)

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 230 V AC15 4 A

##### Łączność

Rodzaj montażu Montaż na click

##### Rodzaj połączenia

Rodzaj styku 1x zmienny

##### Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V

Znamionowe napięcie udarowe Uimp 1500 V

Typ napięcia zasilania AC/DC

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 15000

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 70 °C

Temperatura przechowywania/transportu -40 - 70 °C

##### Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) 3025

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 0 W

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP4X

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak