



WXF631

**RCA audio/video bornier à vis 2M**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Type de connection / prise	Cinch
Nombre de points de connexions	1

**Matières**

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	39,40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Connectivité**

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

**Equipement**

Blindé	No
Avec couvercle anti-poussière	No

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Sortie	Avec sortie droite
Marquage	Sans marquage
Blindage	Boîtier non blindé
Platine de support / bague de support	Sans support

**Adapté à**

Hager ga

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui