



WXF633

HDMI utičnica, keystone, gallery, prolazna

Tehničke karakteristike

Veza

Vrsta priključka/utikača	HDMI
Broj priključaka	1

Materijali

Boja	Siva
RAL kod	7011
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	31,90 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	32 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Uklopna montaža
---------------	-----------------

Oprema

Zaštićeno	Ne
Sa poklopcem za prašinu	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Tekst

Izlaz	Sa ravnim izlazom
Označavanje	Bez polja za označavanje
Zaštita	Kućište nije zaštićeno
Nosač ploča/nosiviprsten	Bez potpornog prstena

Pogodno za

gallery / lumina	
------------------	--

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da