



WXF625

gallery Gniazdo głośnikowe stereo mechanizm 2M/1M

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo głośnikowe
Liczba połączeń	1

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	41,50 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	42 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż na click
----------------	-----------------

Sprzęt

Ekranowany	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK02

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez oznakowania
Ekranowanie	Obudowa nieekranowana
Płytką nośna/pierścień nośny	Bez pierścienia nośnego

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak