



WXF623

Přístroj zásuvky XLR, šroubové připojení gallery, 45x45 mm, kulatý profil

Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	XLR
Počet přípojek	1

Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7011
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	31,50 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	32 mm

Konektivita

Druh montáže	Zacvakávací upevnění
--------------	----------------------

Vybavení

Stíněný	Ne
S protiprachovými krytkami	Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK02

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 35 °C
------------------	-------------

Texty

Výstup	S přímým vývodem
Popis	Bez popisu
Stíněný	Pouzdro nestíněné
Nosná deska/nosný rám	Bez nosného kroužku

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano