



WXF624

GALLERY ΠΡΙΖΑ XLR ΑΡΣΕΝΙΚΗ AUDIO 2 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	XLR
Αριθμός συνδέσεων	1

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7011
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	45 mm
Πλάτος	45 mm
Βάθος	31,50 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	32 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
-----------------	----------------------------

Εξοπλισμός

Θωρακισμένο	Όχι
Με κάλυμμα σκόνης	Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK02

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Έξοδος	Με ίσια έξοδο
Επιγραφή	Χωρίς επιγραφή
Θωράκιση	Περίβλημα χωρίς θωράκιση
Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξης	Χωρίς δακτύλιο στήριξης

Κατάλληλο για

gallery

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι