



WXF610

gallery 2M Interrup. emergência c/chave

**Características técnicas**

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Materiais**

Código RAL 7011

Acabamento Mate

Material Metal  
Plástico

Tratamento Sem tratamento

**Identificação**

Sistema de montagem Placa intermédia

**Conetividade**

Tipo de montagem Montagem de clique

**Controlos e indicadores**

Número de teclas (gang) 0

**Dimensões**

Dimensões 45 x 45 mm

Profundidade da montagem 40 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

**Segurança**

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK02

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Chave

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 10 A

**Texto**

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação Interruptor de 1 polo

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim