



WXF610

Stop prekidač na ključ u slučaju nužde, gallery, 2M

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

RAL kod	7011
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije	Srednja ploča
-----------------------	---------------

Povezivost

Vrsta montaže	Uklopna montaža
---------------	-----------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	0
------------	---

Dimenzije

Dimenzije	45 x 45 mm
Ugrađena dubina	40 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	40 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Ključ
-------------------------	-------

Električna struja

Nazivna struja	10 A
----------------	------

Tekst

Rasvjeta	Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)
Promjena načina rada	1-polni off

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da