



WXF611

Arrêt d'urgence gallery 1/4 de tour 2 modules

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Métal Plastique
Traitement	Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme
--	-----------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	45 x 45 mm
Profondeur de montage	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	1 pôle Arrêt